

**HOLEX**

## Dispozitive de tăiat țevi cu 1 roțiță de tăiat pentru țevi din oțel, pentru țevi până la: 2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	815030 2
GTIN	4045197382474
Clasa articolului	82A

### Descriere

#### Execuție:

**Corp** din oțel de înaltă calitate forjat în matriță; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. **Roțițe de tăiat** pentru țevi din oțel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. **Role de ghidare** din oțel special; cromat.

#### Aplicație:

Pentru tăierea curată și rectangulară a țevelor.

La tăiere bavura exterioară este îndepărtată automat. După tăiere filetul poate fi realizat imediat.

### Descriere tehnică

Pentru Ø exterior al țevii	1/8 – 2 inch
Lățime roțiță de tăiat	19 mm
Alezaj roțiță de tăiat	9 mm
Ø roțiță de tăiat	31 mm
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

### Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø  
țevii până la 35 mm

814920 35

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø  
țevii până la 54E mm

814920 54E

Rotiță de tăiat de schimb pentru țevi din oțel pentru  
dispozitiv de tăiat țevi 2 inch

815230 2

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø  
țevii până la 54 mm

814920 54

Rotiță de tăiat de schimb pentru țevi din oțel pentru  
dispozitiv de tăiat țevi 4 inch

815230 4