



Set de bază cu scule de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm



Date comandă

Numărul de comandă	375415 14/M12
GTIN	4020772468538
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Toate elementele sunt din oțel îmbunătățit.
- Șuruburi pentru canale T călite, filet rulat.

Aplicație:

Ideal pentru **construcția de scule, producție și dispozitive de instrucție.**

Conținut:

Clemă de prindere: 2 buc./14×125 mm;
 4 buc./14×160 mm;
 2 buc./14×200 mm
 Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 1; 4 buc. Ref. 2
 Șuruburi pentru canale T: 4 buc./M12×14×100 mm;
 4 buc./M12×14×160 mm;
 4 buc./M12×14×200 mm
 Vinciuri cu șurub: 2 buc. Ref. 50;
 2 buc. Ref. 110;
 2 buc. Ref. 140
 Piulițe: 12 buc. Ref. M12
 Șaibe suport: 12 buc. Ref. M12

Descriere tehnică

Filet	M12
Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Tip	6532
Tip produs	Element de strângere