



Șurubelniță pentru șuruburi PlusMinus, Classic, pentru electricieni complet izolată, Dimensiune profil: 2



Date comandă

Numărul de comandă	668390 2
GTIN	7610733205691
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

Mâner subțire, cu manșon dermofil din elastomer și un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc. Datorită structurii speciale a suprafeței, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.

Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Vârful de antrenare al șurubelniței cu profil combinat se potrivește perfect în cazul **șuruburilor PlusMinus (combinație Pozidriv / fantă)**, utilizate în principal la componentele instalațiilor electrice.

Descriere tehnică

Lungimea totală	205 mm
Dimensiune profil	2
Lungimea lamei	100 mm
Profil Pozidriv – lat	2 – 1,0x6
Serie	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / Iată
Tip produs	Șurubelnițe