



Dispozitiv mic de tăiat țevi



Date comandă

Numărul de comandă	819350
GTIN	4045197379962
Clasa articolului	82A

Descriere

Execuție:

Formă deosebit de scurtă și ușor de mânuit cu 2 role de ghidare; corp din aliaj special turnat sub presiune.

Aplicație:

Recomandat pentru tăierea țevelor mici în **locuri greu accesibile**. Pentru **țevi de cupru, aluminiu și INOX cu pereți subțiri**.

Piese de schimb:

Bolț de schimb Cod 818020 pentru roțițe de tăiat Cod 819100.

Ø roțiță de tăiat: 20 mm

Lățime roțiță de tăiat: 5 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 5 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 3 - 30 mm

Descriere tehnică

Alezaj roțiță de tăiat	5 mm
Lățime roțiță de tăiat	5 mm
Ø roțiță de tăiat	20 mm
Pentru Ø exterior al țevii	3 - 30 mm
Număr role de ghidare	2

Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Roțiță de tăiat de schimb	819100
Bolțuri de roțițe	818020
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35