



## Dispozitiv mic de tăiat țevi



### Date comandă

Numărul de comandă	818050
GTIN	4045197595614
Clasa articolului	82A

### Descriere

#### Execuție:

Corp metalic, șurub acoperit și ghidaj telescopic. 2 role de ghidare cu degajare (tăietură posibilă aproape de bordură). Mâner metalic ușor de mânuit. Inclusiv roțițe de tăiat de schimb Cod 819100.

#### Aplicație:

Universal, pentru tăierea **țevilor din cupru, aluminiu și din INOX cu pereți subțiri**.

#### Piese de schimb:

Bolț de schimb Cod 818020 pentru roțițe de tăiat Cod 819100.

Ø roțiță de tăiat: 20 mm

Lățime roțiță de tăiat: 5 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 5 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 3 - 35 mm

### Descriere tehnică

Ø roțiță de tăiat	20 mm
Lățime roțiță de tăiat	5 mm
Pentru Ø exterior al țevii	3 - 35 mm
Alezaj roțiță de tăiat	5 mm
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

---

**Accesorii**

Rotiță de tăiat de schimb

819100

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø  
țevii până la 35 mm

814920 35

Bolțuri de rotițe

818020