

ROLLER

Dispozitiv de tăiat țevi INOX (VA) / cupru



Date comandă

Numărul de comandă	819450
GTIN	4044942020845
Clasa articolului	84A

Descriere

Execuție:

Structură robustă pentru solicitări mari și ghidaj robust al tijei, prin cele 2 respectiv 4 role de ghidare și rezemarea precisă a roții de tăiat / a rolei de ghidare se garantează un lucru exact și tăiere la unghi drept.

Aplicație:

Special pentru tăierea țevelor inox și de cupru până la maxim 4 mm grosime a pereților.

Ø roțiță de tăiat: 20 mm

Lățime roțiță de tăiat: 5 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 5 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 6 - 42 mm

Descriere tehnică

Ø roțiță de tăiat	20 mm
Lățime roțiță de tăiat	5 mm
Alezaj roțiță de tăiat	5 mm
Pentru Ø exterior al țevii	6 - 42 mm
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1

Accesorii

Debavurator pentru țevi interioare și exterioare	819550
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54 mm	814920 54
Rotiță de tăiat de schimb	819520
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54E mm	814920 54E