



Șurubelniță pentru Phillips, cu Ø redus al lamei, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată, Mărimea fantei în cruce: 2



Date comandă

Numărul de comandă	668620 2
GTIN	4013288160164
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la șocuri **cu zone moi integrate** înlesnește transmiterea momentului și protejează, astfel, mâna și brațul.

Tijă din oțel special înalt aliat, fosfatat cu zinc.

Ø redus al tijeii cu izolație de protecție integrată pentru elemente adânci cu înșurubare și cu arc (Ø tijeii = Ø izolației în zona frontală a tijeii).

Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	100 mm
Mărimea fantei în cruce	2
Lungimea totală	205 mm
Pentru Ø șuruburi	3,1 – 5,2 mm
Denumirea producătorului	162 iS
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Tip produs	Șurubelnițe

