

HALDER

Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din superplastic, alb, Ø carcasă / material: 80Gmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	753100 80G
GTIN	4030618300212
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicație:

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

Descriere tehnică

Lungimea totală	490 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	165 mm
Carcasă materiale	Oțel turnat
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	80 mm
Greutate	2,66 kg

Materialul cozii	Lemn
Lungimea cozii	400 mm
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Plastic superior, duritate medie
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	alb
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 80 mm	753500 80
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 80 mm	753400 80
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 80G mm	753310 80G
Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 80 mm	753700 80
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 80L mm	753400 80L