

**HALDER**

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă, pentru Ø / materialul carcasei: 40Gmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	753310 40G
GTIN	4030618301301
Clasa articolului	73W

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de strângere stabilă, din două părți din aluminiu sau fontă maleabilă. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile. Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

**Aplicație:**

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii, etc.

**Adaptat pentru:**

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

**Notă:**

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

**Descriere tehnică**

Ø carcasă	40 mm
Carcasă materiale	Oțel turnat

Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	40 mm
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Greutate	420 g
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Tip produs	Carcase pentru ciocan cu cap moale