

**Ciocan din plastic cu capete atașabile din Cellidor, Ø cap ciocan: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754500 27
GTIN	4013288001146
Clasa articolului	73C

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete interschimbabile rezistente la impact din **Cellidor** (galben).

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb Cellidor consultați Codul 754600; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descriere tehnică

Ø cap ciocan	27 mm
Materialul cozii	Frasin
Greutate	0,276 kg
Lungimea cozii	265 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	90 mm
Ø carcasă	27 mm
Serie	100
Utilizare material	Cellidor, galben, dur

Denumirea producătorului	100
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 27 mm	754300 27
Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 27 mm	754600 27
Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 27 mm	754400 27