

**Ciocan din plastic cu capete atașabile din Cellidor, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754500 40
GTIN	4013288001177
Clasa articolului	73C

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manșon de protecție a cozii și capete atașabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.

Cu capete interschimbabile rezistente la impact din **Cellidor** (galben).

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb Cellidor consultați Codul 754600; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descriere tehnică

Ø carcasă	40 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	110 mm
Materialul cozii	Frasin
Greutate	0,656 kg
Ø cap ciocan	40 mm
Lungimea cozii	320 mm
Serie	100
Utilizare material	Cellidor, galben, dur

Denumirea producătorului	100
Fără recul	nu
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Coadă din frasin de ciocan, cu pană pentru Ø capului de ciocan 40 mm	754400 40
Cap atașabil de schimb din cellidor Ø cap ciocan 40 mm	754600 40
Cap atașabil de schimb din poliuretan Ø cap ciocan 40 mm	754300 40