

**Garant**

**Ciocan cu cap moale cu capete atașabile din nylon și parte centrală din oțel, Ø cap ciocan: 50mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	754120 50
GTIN	4045197680440
Clasa articolului	71D

**Descriere****Execuție:**

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manșon de protecție a cozii din nylon și pană inelară. Inserțiile din nylon rezistente la impact și uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acțiune.

Piesă centrală din metal.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.

**Descriere tehnică**

Lungimea cozii	320 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	117 mm
Ø cap ciocan	50 mm
Greutate	0,89 kg
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylon, buc. Ø cap ciocan 50 mm

754180 50

Coadă Hickory pentru ciocan cu manșon de protecție și pană inelară Lungimea cozii 320 mm

751650 320