



## Bit „de înaltă frecvență” pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 cu funcție de reținere, Profil Torx®: TX30



### Date comandă

Numărul de comandă	674255 TX30
GTIN	4013288106940
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Execuție:

Cu o singură componentă, anume coadă și lamă într-un singur element. Cozi pentru prinderea directă în cheile de impact.

Profilul conic Torx® „HF” fixează strâns și sigur toate șuruburile Torx®. Cu marcaj color prin stratul de acoperire auriu al suprafeței. Ref. TX40 cu tijă hexagonală continuă.

#### Aplicație:

Funcție de reținere pentru fixare optimă și acționarea a șuruburilor Torx®.

#### Standard:

**DIN ISO 1173**

#### Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.

Lungimea totală: 50 mm

### Descriere tehnică

Profil Torx®	TX30/89
Lungimea totală	50 mm
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Denumirea producătorului	867/4 TORX® HF
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Tip produs	Sculă cu biți

