



Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 2-3/4HDinch



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 657600 2-3/4HD |
| GTIN | 4018754208784 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Adaptor cu clichet reversibil.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Capacitate de încărcare de durată | 650 Nm |
| Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm |
| Înălțime h | 36 mm |
| Lățime b | 58 mm |
| Număr de dinți | 60 |
| Pătrat de antrenare | 3/4 inch |
| Distanța între axe S | 30 mm |
| Sculă interschimbabilă | Capete atașabile |
| Clicheți reversibili | da |
| Clichet cu extractor | nu |
| Tip produs | Clichet |