




Dispozitiv de verificare KPE30 pentru calibre filetate



Date comandă

Numărul de comandă	439563
GTIN	2050002081079
Clasa articolului	40W

Descriere

Execuție:

Dispozitivul mic de verificare KPE30 este recomandat pentru măsurarea rapidă și sigură de maximă precizie a componentelor și obiectelor de măsurat cilindrice și sferice, cu o dimensiune de până la 30 mm. Datorită corpului de bază stabil și greu din fontă minerală, influențele externe sunt în mare parte eliminate. Forma constructivă compactă permite un loc de amplasare flexibil, fie în sala de măsurare sau la utilizare mobilă.

Avantaj:

- **Cale lungă de măsurare, de 30 mm.**
- **Sistem de verificare sigur, foarte precis, bazat pe principiul de măsurare al lui Abbe.**
- **Rezultate de măsurare independente de utilizator.**
- **Rezultate de măsurare demne de încredere, reproductibile.**
- **Ideal pentru utilizare mobilă.**
- **Cu unitate de afișare PU26 care poate fi citită direct, iar rezultatul poate fi procesat extern.**
- **Forță de măsurare variabilă, de 0,1 N până la 3 N (opțional).**
- **Suprafețe de măsurare ajustabile.**
- **Suport pentru știfturi de control, calibre tampon sau calibre filetate.**

Aplicație:

Dispozitiv pentru verificarea de:

- **obiecte sferice cum ar fi bile**
- **obiecte cilindrice cum ar fi role**
- **știfturi de control**
- **calibre tampon**
- **calibre filetate**

pentru verificarea de calibre filetate.

Livrare:

Dispozitiv mic pentru verificare inclusiv unitate de afișare, cablu adaptor, manipulator forța de măsurare, set de vârfuri de măsurare, software pentru preluarea valorilor măsurate în Excel, certificat de calibrare din fabrică.

Suport pentru calibre și știfturi de control, sârme de măsurarea a filetului

Descriere tehnică

Greutate	11 kg
Rezoluție	0,01 μm
Forță de măsurare	3 N
Domeniu de măsurare	0 - 30,1 mm
Eroare de toleranță	0,02 μm
Acuratețe la repetare	0,03 μm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de măsurare a formei