

**Cap atașabil pătrat, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă

657700 2-1/2

GTIN

4018754034482

Clasa articolului

63A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Cap atașabil pătrat.**Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Alte capete atașabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime h	22,3 mm
Lățime b	27 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Capacitate de încărcare de durată	300 Nm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Distanța între axe S	25 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Tip produs	Cap atașabil pătrat