



Cutie cu piulițe pentru nituri oarbe



Date comandă

Numărul de comandă	770290
GTIN	4007081530019
Clasa articolului	74A

Descriere

Execuție:

Clește manual de nituit din aluminiu turnat sub presiune, bacuri din oțel CrV forjat. Schimbare rapidă a dornurilor filetate fără scule.

Livrare:

Clește manual de nituit piulițe pentru nituri oarbe „GBM 10” pentru grosimi de îmbinat de la 0,25 până la 3 mm. Inclusiv dorn filetat și duze M4, M5 și M6, piulițe pentru nituri oarbe de 4 dimensiuni:

cca 50 buc. Al M4×6×11,0 mm

cca 50 buc. Al M5×7×11,5 mm

cca 50 buc. Al M5×7×13,5 mm

cca 40 buc. Al M6×9×15,5 mm.

În cutie de plastic stabilă.

Pentru piulițele niturilor oarbe (Al): M4 – M6

pentru piulițele niturilor oarbe din oțel, alamă și oțel superior: M4 – M5

Descriere tehnică

Pentru piulițele niturilor oarbe (Al)	M4 – M6
---------------------------------------	---------

pentru piulițele niturilor oarbe din oțel, alamă și oțel superior

M4 – M5

Tip produs

Clește manual de nituit