



Adaptor cu clichet cu extractor, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4 Inch



Date comandă

Numărul de comandă	657580 1-1/4
GTIN	4000896165766
Clasa articolului	61E

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate capetele cu contact cu fișe = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Adaptor cu clichet reversibil foarte compact, cu extractor.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Alte capete atașabile cu cozi de cuplare $\varnothing 22 + 28$ mm disponibile la cerere.

Este necesară reglarea valorii fixe la cheia dinamometrică (valoare de reglare modificată).

Sculă interschimbabilă: Capete atașabile

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Lățime b: 22 mm

Înălțime h: 12,5 mm

Capacitate de încărcare de durată: 40 N·m

Măsură fixă: 19,5 mm

Pătrat pentru cuplare: 9×12 mm

Descriere tehnică

Înălțime h	12,5 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Capacitate de încărcare de durată	40 N·m
Lățime b	22 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Distanța între axe S	19,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Clicheți reversibili	da
Clichet cu extractor	da