

HALDER**Ciocan fără recul cu coadă Hickory, Ø cap ciocan: 35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	755100 35
GTIN	4030618301608
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă din lemn Hickory.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.

Descriere tehnică

Greutate	0,56 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	110 mm
Carcasă materiale	Țeavă de oțel
Lungimea totală	335 mm
Ø cap ciocan	35 mm
Materialul cozii	Lemn Hickory
Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT

Siguranță coadă-carcasă	Pană de aluminiu și știft de siguranță
Suprafață	Acoperit cu vopsea pulbere
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Coadă de ciocan Hickory pentru Ø capului de ciocan 30+35 mm	755140 30+35
Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 35 mm	754910 35