

Garant
Mini-freze din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm

Date comandă

Numărul de comandă	202261 6,75
GTIN	4045197922496
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

 Coadă **similară DIN 6535 HB.**
Economisiți costurile de reascuțire:

Este mai convenabil să folosiți mini-frezele din carbură monobloc până la limita de uzură, decât să le reascuțiți.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 3

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Număr de dinți Z: 3

 Lungimea tăișului L_c : 10 mm

Lungimea totală L: 55 mm

 Ø cozii D_s : 8 mm

Forma cozii: HB

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Lungimea tăișului L_c	10 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø tăișului D_c	6,75 mm

Forma cozii	HB
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	55 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghiul elicei	30 grad
Număr de dinți Z	3
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale