



PrecisionBit pentru Pozidriv, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 3/25mm



Date comandă

Numărul de comandă	675285 3/25
GTIN	7610733211364
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.

Elasticitate și tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziție perfectă în șurub și „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un **cod de culoare** și o protecție atractivă **împotriva ruginii**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu șliț în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oțel special foarte rezistent, de duritate maximă și tenacitate deosebită.

Descriere tehnică

Lungimea totală	25 mm
Mărimea fantei în cruce	3
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	PrecisionBits
Standard	DIN ISO 1173
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv

Tip produs

Sculă cu biți