

HALDER**Ciocan fără recul cu coadă Hickory, Ø cap ciocan: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	755100 50
GTIN	4030618301639
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă din lemn Hickory.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.

Descriere tehnică

Lungimea cap cu capete atașabile	120 mm
Materialul cozii	Lemn Hickory
Lungimea totală	370 mm
Greutate	0,99 kg
Ø cap ciocan	50 mm
Carcasă materiale	Țeavă de oțel
Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT

Siguranță coadă-carcasă	Pană de aluminiu și știft de siguranță
Suprafață	Acoperit cu vopsea pulbere
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 50 mm	754910 50
Coadă de ciocan Hickory pentru Ø capului de ciocan 40+50 mm	755140 40+50