

**Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754800 22
GTIN	7610733087068
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă în fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

Fără recul datorită greutatei din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

Descriere tehnică

Lungimea cap cu capete atașabile	75 mm
Greutate	0,239 kg
Ø cap ciocan	22 mm
Lungimea cozii	250 mm
Materialul cozii	Fibră de sticlă
Carcasă materiale	Oțel
Lungimea totală	270 mm
Serie	PB 303

Utilizare material	Nailon, alb
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 22 mm	754720 22
Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 22 mm	754730 22