

HALDER**Baros fără recul, Ø capului de ciocan (mm) / greutate (kg): 100/7****Date comandă**

Numărul de comandă	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistente la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului. Cu coadă din lemn Hickory.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754910; pentru coadă de schimb din lemn Hickory, vezi Cod 755140.

Lungimea cap cu capete atașabile: 210 mm

Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile: 100 mm

Lungimea cozii: 900 mm

Lungimea totală: 1000 mm

Greutate: 7 kg

Descriere tehnică

Ø cap ciocan	100 mm
Greutate	7 kg
Materialul cozii	Lemn Hickory
Lungimea cap cu capete atașabile	210 mm
Lungimea totală	1000 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	100 mm
Carcasă materiale	Oțel
Lungimea cozii	900 mm

Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 100 mm	754910 100
Coadă de ciocan Hickory pentru Ø capului de ciocan 100 mm	755140 100