

**Clește pentru instalatori Alligator® fosfatat, Lungimea totală: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	705500 400
GTIN	4003773075844
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Articulație introdusă (= ghidaj dublu) și protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducție. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare pe țevi și piulițe. Reglare în mai multe trepte.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Lungimea totală	400 mm
Deschidere pentru țevi	3.1/2 inch
Deschidere pentru hexagon	95 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Denumirea producătorului	Alligator
Suprafață	negru fosfatat
Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Autofixare	da

Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori