



## Clește pentru instalatori Alligator® cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 175mm



### Date comandă

Numărul de comandă	705700 175
GTIN	4003773060130
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

**Articulație introdusă** (= ghidaj dublu) și protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducție. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare pe țevi și piulițe. Reglare în mai multe trepte.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	175 mm
Deschidere pentru țevi	1.1/2 inch
Deschidere pentru hexagon	36 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Denumirea producătorului	Alligator
Suprafață	cromat
Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu

Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori