



Clește pentru instalatori Alligator® cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 250mm



Date comandă

Numărul de comandă	705700 250
GTIN	4003773035497
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Articulație introdusă (= ghidaj dublu) și protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducție. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare pe țevi și piulițe. Reglare în mai multe trepte.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru țevi	2 inch
Deschidere pentru hexagon	46 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Denumirea producătorului	Alligator
Suprafață	cromat
Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu

Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori