

**Garant****Set de burghie de centrare HSS-E-PM Cod 111105 cu casetă, TiAlN, Tip: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	111155 7
GTIN	4045197923813
Clasa articolului	11A

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie de centrare DIN 333.

**Conținut:**

Burghiu de centrare Cod 111105, câte 1 bucată Ref. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Coadă tip: Coadă cilindrică cu h7

Număr de burghie: 7

**Descriere tehnică**

Număr de burghie	7
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranță Ø nominal	k12

Unghi de teșire	60 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Inel colorat	fără
Tip produs	Găurire de centruire

## Accesorii

Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 4 mm	111105 4
Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 1 mm	111105 1
Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Burghiu de centrare HSS-E-PM A Ø nominal DC k12 2 mm	111105 2
Cutie pentru burghiu pentru centruire conform DIN 330 7 buc. Tip 7	111109 7