



## Cap de cheie inelară, Tip deschidere a cheii: 1-18mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657900 1-18   |
| GTIN               | 4018754034154 |
| Clasa articolului  | 63A           |

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

## Descriere tehnică

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Deschiderea cheii            | 18 mm                |
| Înălțime h                   | 13 mm                |
| Pătrat pentru cuplare        | 9×12 mm              |
| Lățime b                     | 28 mm                |
| Serie                        | 732/10               |
| Distanța între axe S         | 17,5 mm              |
| Sculă interschimbabilă       | Capete atașabile     |
| Unelte cu funcție de clichet | nu                   |
| Tip produs                   | Cap de cheie inelară |