



## Lampă de lucru cu LED-EX și acumulator, Tip: UNI-EX



### Date comandă

Numărul de comandă	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.

Iluminare foarte puternică și durabilitate foarte mare.

Lampă de lucru multifuncțională cu LED-EX și acumulator. Flux principal de lumină cu întrerupător în două trepte și flux de lumină superior tip spot.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Standard:

Certificare pentru ATEX-Zone 0 și ATEX-ZONE 20.

Directiva ATEX nr. 2014/34/EU, aprobat și certificat IEC și IECEx.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare și alimentator.

### Descriere tehnică

Temperatură de culoare	6000 K
Flux luminos	200 lm

Flux luminos treapta 2	330 lm
Capacitate acumulator	2,8 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	3,2 V
Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Lungimea totală	220 mm
Valoare CRI	80
Clasă de protecție IP	IP 65
Lățimea totală	70 mm
Durată de iluminare treapta 2	3 h
Durata de iluminare	7,5 h
Greutate	420 g
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Zonă ATEX	zona 0
Zonă ATEX	zona 20
Înălțimea totală	39 mm
Denumirea producătorului	UNI-EX
Tip produs	Lampă de lucru