



Lampă de lucru cu LED-EX, Tip: NOVA-EX



Date comandă

Numărul de comandă	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile. Iluminare foarte puternică și durabilitate foarte mare. Lampă de lucru puternică și robustă cu protecție împotriva exploziilor.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Livrare:

Inclusiv cablu 10 m cu ștecăr cu contact de protecție 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	2000 lm
Clasă de protecție IP	IP 65
Flux luminos	1000 lm

Greutate	4000 g
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Culoarea luminii	6000 K
Putere absorbită	23 W
Tensiune nominală	100 - 240 V
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Lungimea totală	270 mm
Lățimea totală	266 mm
Înălțimea totală	123 mm
Lungimea cablului de conectare	10 m
Zonă ATEX	Zona 1
Zonă ATEX	Zona 2
Zonă ATEX	Zona 21
Zonă ATEX	Zona 22
Denumirea producătorului	NOVA EX
Tip produs	Lampă de lucru