



## Lampă de lucru cu LED-EX și acumulator, Tip: NOVA-EXR



### Date comandă

Numărul de comandă	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.  
Iluminare foarte puternică și durabilitate foarte mare.  
Lampă de lucru puternică și robustă cu LED-EX și acumulator.

#### Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.  
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare 5 m.  
Proprietatea dispozitivului: Recomandat pentru zona EX  
Zonă ATEX: Zona 21  
Zonă ATEX: Zona 1  
Flux luminos: 1500 lm  
Flux luminos treapta 2: 750 lm  
Durata de iluminare: 2 h  
Durată de iluminare treapta 2: 4 h

### Descriere tehnică

Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Capacitate acumulator	1,4 Ah
Tip acumulator	Litiu-fier-fosfat
Durata de iluminare	2 h
Temperatură de culoare	6500 K
Zonă ATEX	Zona 21
Zonă ATEX	Zona 1
Flux luminos	1500 lm
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Tensiunea acumulatorului	19,2 V
Număr de acumulatoare incluse	1
Înălțimea totală	123 mm
Lățimea totală	266 mm
Lungimea totală	270 mm
Durăță de iluminare treapta 2	4 h
Flux luminos treapta 2	750 lm
Greutate	3900 g
Tip produs	Lampă de lucru

## Accesorii

Stativ trepied Înălțime EX1,35-3 m	081252 EX1,35-3
------------------------------------	-----------------