



Cap de cheie fixă atașabil, Tip deschidere a cheii: 2-32mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657800 2-32 |
| GTIN | 4018754034048 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Deschiderea cheii | 32 mm |
| Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm |
| Lățime b | 66 mm |
| Înălțime h | 14 mm |
| Distanța între axe S | 32,5 mm |
| Sculă interschimbabilă | Capete atașabile |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | cromat (rezistent la rupere) |
| Tip produs | Cap de cheie fixă atașabil |