



Cap de cheie atașabil pentru clichet, Tip deschidere a cheii: 2-18mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657925 2-18 |
| GTIN | 4000896179893 |
| Clasa articolului | 630 |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Clichet inelar cotit în adâncime, reversibil. Rază de lucru de 9°.

Avantaj:

Lucru cu clichet în locuri extrem de greu accesibile.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--|
| Lățime b | 40 mm |
| Deschiderea cheii | 18 mm |
| Înălțime h | 14,3 mm |
| Lungime L | 81 mm |
| Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm |
| Distanța între axe S | 36 mm |
| Sculă interschimbabilă | Capete atașabile |
| Clichet reversibil | da |
| Unelte cu funcție de clichet | da |
| Tip produs | Cap atașabil pentru cheie inelară cu clichet |