



Capăt de cheie inelară deschisă, atașabil, Tip deschidere a cheii: 1-22mm



Date comandă

Numărul de comandă	657910 1-22
GTIN	4018754034437
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

Înălțime h	15 mm
Lățime b	39,5 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Deschiderea cheii	22 mm
Serie	733/10
Distanța între axe S	20 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)
Funcție clichet	nu
Tip produs	Cap de cheie inelară