



Cap de cheie atașabil pentru clichet, Tip deschidere a cheii: 2-19mm



Date comandă

Numărul de comandă	657925 2-19
GTIN	4000896179909
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Clichet inelar cotit în adâncime, reversibil. Rază de lucru de 9°.

Avantaj:

Lucru cu clichet în locuri extrem de greu accesibile.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

Lățime b	40 mm
Lungime L	81 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Înălțime h	14,3 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Distanța între axe S	36 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Clichet reversibil	da
Unelte cu funcție de clichet	da
Tip produs	Cap atașabil pentru cheie inelară cu clichet