

**Capăt de cheie inelară deschisă, cu clichet, atașabil, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657920 13
GTIN	4035894038835
Clasa articolului	66F

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Cheie specială patentată pentru montarea conductelor și a piulițelor olandeze. Cu opritor pentru capetele de șurub; împiedică alunecarea.

**Avantaj:**

**Funcția clichet** garantează o **economie de timp și o facilitare deosebită a lucrului** comparativ cu cheile inelare deschise obișnuite.

**Date de utilizare:****Legendă pentru desen și formulă:**

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

**Adaptat pentru:**

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

**Notă:**

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

## Descriere tehnică

Înălțime h	11 mm
Lățime b	33 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Distanța între axe S	17,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Funcție clichet	da
Tip produs	Cap atașabil pentru cheie inelară cu clichet