



Cap atașabil sudat, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	657950 1
GTIN	4018754034598
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor de producție proprie, de ex. chei speciale cotite. În funcție de lungimea porțiunii sudate, trebuie să se regleze o valoare corectată pe scală.

Adaptat pentru :

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Sculă interschimbabilă: Capete atașabile

Lungime L: 8 mm

Înălțime h: 8 mm

Pătrat de sudare: 8×14 mm

Distanța între axe S: 8 mm

Pătrat pentru cuplare: 9×12 mm

Descriere tehnică

Înălțime h	8 mm
------------	------

Pătrat de sudare	8×14 mm
Lungime L	8 mm
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Serie	737/10
Distanța între axe S	8 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Tip produs	Cap atașabil sudat