



Lampă de lucru cu LED, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	081415 3
GTIN	4260131238062
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de lucru ultraperformante, dimabile, durabile și robuste cu **braț flexibil și picior magnetic solid**. Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii, tot de 24 V. LED ultraperformant în carcasă din aluminiu, luminează albă rece de cca. 5500 Kelvin. Unghi larg de distribuție a luminii de 120°, cu iluminare uniformă.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

Notă:

Cleme pentru mese și suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.

Descriere tehnică

Ø piciorului magnetic	66 mm
Flux luminos	300 lm

Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Corpuri de iluminat	LED
Greutate	550 g
Tip de fixare	Picior magnetic
Clasă de protecție IP	IP 65
Putere de iluminare	2,5 W
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	5500 K
Unghi de proiecție a luminii	120 grad
Zonă ATEX	nu există
Înălțimea totală	620 mm
Culoarea luminii	alb rece
Lățimea capului de iluminare	30 mm
Înălțimea capului de iluminare	15 mm
Adâncimea capului de iluminare	90 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru

Accesorii

Stand magnetic Ø superior placă de montaj 95 mm	081419 95
Dispozitiv de fixare pe masă Ø superior placă de montaj 95 mm	081418 95