

**Clește cu fălci rotunde polizat, Lungimea totală: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	710500 125
GTIN	4003773014461
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.  
Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	125 mm
Lungimea fălcilor	27 mm
Formă a fălcii	rotund
Standard	DIN ISO 5745
Model de	netede în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață clește	negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs	Clește cu fălci rotunde

