

Erdi**Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente, cu tăiș pe stânga,
Lungimea totală: 260mm**

Date comandă

Numărul de comandă	765910 260
GTIN	4010220030240
Clasa articolului	73X

Descriere

Execuție:

Cap de tăiat forjat în matriță, tăișuri călite prin inducție. Îmbinare reglabilă cu șurub, transmisie dublă prin pârghie cu arc de deschidere integrat.

Cap de tăiat din **oțel superior** (HRC 60 – 62) cu geometrie de tăiere optimizată, nezimțată, pentru o manevrabilitate ridicată și tăiere ușoară cu **consum de energie mai redus cu până la 25%**, ideal pentru tăierea tablelor decorative. Brațe din tablă de oțel nichelate. Mâner din 2 componente, cu inserție de material moale aderent, delicat pentru piele. **Putere de tăiere:** table până la 1,8 mm, table V2A până la 1,2 mm.

Aplicație:

Pentru tăieri drepte continue și fasonate.

Descriere tehnică

Lungimea tăișurilor	33 mm
Lungimea totală	260 mm
Tip de utilizare	cu tăiș pe stânga
Tip produs	Foarfecă

Accesorii

Set de reparație pentru foarfecă de tablă Ideal

766020