



## Clește cu fălci rotunde plate, lustruit, Lungimea totală: 160mm



### Date comandă

Numărul de comandă	712250 160
GTIN	4003773043454
Clasa articolului	73F

### Descriere

**Execuție:**

Cu fălci lungi, subțiri și vârf oval-ascuțit. Articulație intercalată cu trecere fără joc. Fălci striate în interior.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Suprafață	fosfatat negru
Suprafață	Cap lustruit
Formă a fălcii	Drept
Formă a fălcii	oval-ascuțit
izolat complet	nu
Mâner	îmbrăcat în plastic
Fără scânteii	nu
Model de	striat în interior
Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	54 mm

Cu tăiș	nu
Material	forjat în matriță
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Material	călit în ulei
Standard	DIN ISO 5745
Tip produs	Clește cu făci rotunde late