



Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 713100 200 |
| GTIN | 4003773035022 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice. Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|--|
| Lungimea totală | 200 mm |
| Lungimea fălcilor | 73 mm |
| Mâner | Manșon din mai multe componente |
| Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC) |
| Model de | striate în interior |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

| | |
|------------|------------------------|
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Clește multifuncțional |