

**Clește cu fălci rotunde plate, drept, lustruit, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713150 200
GTIN	4003773022824
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește negru fosfatat, cap lustruit. Mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit

Tip produs

Clește multifuncțional