



Bit pentru tarod HSS, Pentru filet: M3



Date comandă

Numărul de comandă	676307 M3
GTIN	4013288119070
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Utilizare la tipul de găurire: Până la 1×D la gaură străpunsă

Lungimea totală: 33 mm

Lungimea cozii: 14 mm

Pasul filetului: 0,5 mm

Descriere tehnică

Pentru filet	M3
Lungimea totală	33 mm
Pasul filetului	0,5 mm
Lungimea cozii	14 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad

Utilizare la tipul de găurire

Până la 1xD la gaură străpunsă

Tip produs

Bit de tarod