

HOLEX**Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713200 160
GTIN	4045197166036
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	lustruit

Tip produs

Clește multifuncțional