

**Clește cu fălci rotunde plate ERGO™, drept, cromat, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 713940 140    |
| GTIN               | 7314150102150 |
| Clasa articolului  | 730           |

**Descriere****Execuție:**

Oțel crom-vanadiu, cap și articulație cromate. Fălci deosebit de subțiri, oval-ascuțite, striate în interior. Manșoane de prindere cu pereți groși cu **arc de deschidere cu conectare și deconectare**. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 59 HRC); recomandate pentru sârmă dură și moale.

**Standard:****DIN ISO 5745****Descriere tehnică**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Lungimea totală             | 140 mm                                     |
| Lungimea fălcilor           | 39 mm                                      |
| Mâner                       | manșoane de prindere cu pereți groși ERGO® |
| Cu arc deschidere comutabil | da   |
| Formă a fălcii              | oval-ascuțit, drept                        |
| Standard                    | DIN ISO 5745                               |
| Proprietate bacuri          | Tăișuri călite prin inducție (cca. 59 HRC) |
| Model de                    | striate în interior                        |
| Material                    | Oțel crom-vanadiu                          |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Suprafață  | cromat                 |
| Tip produs | Clește multifuncțional |