

**Clește de precizie, cromat rotund-ascuțit, Lungimea totală: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	716400 125
GTIN	4003773043652
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cu fălci scurte, subțiri, suprafață interioară netedă. Clește cromat, mâner îmbrăcat în plastic.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lungimea fălcilor	27 mm
Formă a fălcii	rotund-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 9655
Model de	Partea interioară netedă
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește de prindere

