

**Garant****Clește de precizie pentru inele de siguranță, Tip: J0****Date comandă**

Numărul de comandă	719770 J0
GTIN	4045197503893
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Clește negru. Cap șlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic.

**Cu vârfuri de precizie încorporate. Forma C – fălci drepte.**

**Avantaj:**

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Descriere tehnică**

Ø vârfuri	0,9 mm
Pentru Ø inele de siguranță interioare	8 - 13 mm
Lungimea totală	140 mm
Forma	C
Standard	DIN 5256 C
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Forma bacurilor	drept

Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Material vârf	Oțel special
Suprafață	negru
Articulație cu arc de deschidere integrat	da
Mâner cu mecanism de blocare	nu
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță