

**Surubelniță dinamometrică cu scală, Momentul maxim de torsiune: 150cNm****Date comandă**

Numărul de comandă	659945 150
GTIN	4045197514004
Clasa articolului	62E

Descriere**Execuție:**

Mâner ușor de mânuit pentru transmiterea fără probleme a momentelor setate. Scală micrometrică ușor lizibilă, protejată împotriva murdăriei. Blocare împotriva schimbării nedorite a setărilor la capătul mânerului. Tijă interschimbabilă pentru prinderea biților 1/4 inch, inclusă în pachetul de livrare.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Tije interschimbabile Wiha (Cod 659940 – 659946) pot fi utilizate și împreună cu șurubelnița dinamometrică Cod 659945.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	150 cNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	5 cNm
Afișaj	analog
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %

Suport pentru biți	D 6,3
Intervalul momentului de torsiune	30 - 150 cNm
Intervalul momentului de torsiune	0,3 - 1,5 Nm
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Feedback	de declanșare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L	153 mm
Citire comutabilă	cNm
Citire comutabilă	Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Greutate	300 g
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accesorii

Tijă interschimbabilă TorquePozidriv Mărimea fantei în cruce 1	659941 1
Tijă interschimbabilă 1/4 inch	659947
Tijă interschimbabilă Torquepentru Phillips Mărimea fantei în cruce 0	659940 0
Tijă interschimbabilă Torquepentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	659940 1
Tijă interschimbabilă TorquePozidriv Mărimea fantei în cruce 0	659941 0